

OPCIONES**Volumen de Descarga**

3.5 gpf (13.2 Lpf) (3.5)

2.4 gpf (9.1 Lpf) (2.4)

Rompe-Vacío

Menos

Adaptador

Juego de Adaptador de Soldadura Blanda XL

Tope

Válvula Angular

Válvula Angular Extendida

Cumplimientos y Certificaciones

Cumple con BAA

Cumplen con la Ley ADA

Certificado por UPC

NOTAS

Para dibujos de línea de productos, [ver hojas de especificaciones específicas del modelo](#).

Toda la información contenida dentro de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.



Imagen para un estándar GEM-2 110 se muestra

DESCRIPCIÓN

GEM-2® Expuesta Manual Sanitario Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS

- Los volúmenes de descarga inician en 4.8 Lpd/1.28 gpd para mayor economía de agua
- Pistón de volumen Fijo con sobrepaso filtrado de empaque redondo y la manija abierta no sostenida, oscilante metálica, apta para Discapacitados asegura una operación confiable y eficiente en el consumo de agua
- La integridad del producto se mantiene con el tapón de la válvula de retención
- La durabilidad se facilita con Piezas fundidas altas en cobre, bajas en zinc para resistencia a la dezincificación y componentes hechos de compuesto de hule PERMEX® para resistencia a las cloraminas
- Boquilla ajustable
- Cuerpo de válvula, Cubierta, Boquilla y Válvula de Retención cumplirán con la Clasificación de Aleación de ASTM para Latón Semi-Rojo
- La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

DESCARGAS

- [GEM/GEM 2 Piston Type Exposed Installation Instructions](#)
- [Control Stop Repair and Maintenance Guide](#)
- [Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide](#)
- [Tail Piece Repair and Maintenance Guide](#)
- [Gem 2 Repair and Maintenance Guide](#)
- [Descargas Adicionales](#)

Sloan 10500 Seymour Ave, Franklin Park, IL 60131

Teléfono: 800.982.5839 • Fax: 800.447.8329 • sloan.com